



OZ-spantanghouder Vorm ADB, BT 40 A = 70, Spanbereik: 2-25 mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302880 2-25 |
| GTIN | 4250122612087 |
| Artikelklasse | 36E |

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen.

Kogelgelagerde dopmoer voor hogere houdkracht en betere rondloop.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **ISO 10897**.

Levering:

Inclusief OZ-spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, OZ-spantangen nr. 309540 – 309565, haaksleutel nr. 628400.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 70 mm

Buiten-Ø D: 60 mm

Reserve-spanmoer nr. 309670: 2 - 25

Geschikte haaksleutel nr. 628400: 58/62

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Reserve-spanmoer nr. 309670 | 2 - 25 |
| Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 58/62 |
| Afkoppellengte A-maat | 70 mm |
| Spanbereik | 2 - 25 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Buiten-Ø D | 60 mm |
| Opname | BT 40 A = 70 |
| Opnamenorm | ISO 7388-2 |
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Producttype | Spantanghouder |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK | 308810 40 |
| Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) Geschikt voor conus 40 SK | 308820 40 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308720 40 |
| Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308660 40 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308795 40 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308700 40 |
| Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308630 40 |
| Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308806 40 |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40 | 308740 40 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308765 40 |

| | |
|--|--------------|
| Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308620 40 |
| Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40 | 308640 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308615 40 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308605 40 |
| Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M | 308670 40M |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308790 40 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK | 308812 40 |
| Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308625 40 |
| Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308785 40 |
| Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308635 40 |
| Haaksleutel met haak Voor moer buiten-Ø 58/62 mm | 628400 58/62 |
| Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK | 308830 40 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308760 40 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308650 40 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308610 40 |
| Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308600 40 |