

**Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht, Geschikt voor conus: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308802 40
GTIN	4045197644602
Artikelklasse	32Z

**Omschrijving****Omschrijving:**

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

**Toepassing:**

Voor gereedschap met conusschacht **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

**Opmerking:**

**afgedicht** – met O-ring.

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	57,15 mm
Maximaal aanhaalmoment	50 Nm
L <sub>1</sub>	32 mm
Kop-Ø D <sub>1</sub>	15 mm
Schroefdraad M	M16
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 40
Kraag-Ø D	23 mm

Geschikt voor conus	40
Sleutelwijdte	19 mm
Aantrekbouten-norm	MAS 403
Producttype	Aantrekbout

---

## Accessoires

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308825 40