


3M**Aluminium plakband, Breedte x lengte (mm x m): 38X50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083635 38X50
GTIN	2050001661425
Artikelklasse	08M

Omschrijving

Uitvoering:

De zachte aluminiumtape is geschikt voor galvaniseren, beschikt over een sterke hitte- en lichtreflectie en is weerbestendig en bestand tegen chemicaliën.

3M™ 431 biedt uitstekende afdichteigenschappen door een goede afscherming van vocht en kan probleemloos langdurig worden gebruikt.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	431
Dikte	0,09 mm
Lengte	50 m
Breedte	38 mm
Kleur	zilver
Trekvastheid	3,38 N/mm

Rekbaarheid	5 %
temperatuurbestendig tot	-55 - 155 °C
Dragermateriaal	Aluminium
Minimale houdbaarheid	12 maand
Opslagtemperatuur	20 °C
Bijzonderheid	UV-bestendig
Bijzonderheid	vochtbestendig
Type plakband	eenzijdig
Lijm	Acrylaat
Liner aanwezig	nee
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Toepassing	Ommantelen
Toepassing	Maskeren
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Omzomen
Toepassing	Afschermen
Kleefkracht op staal	0,44 N/mm
Producttype	Plakband