



## Starterset standaard, Voor draad M: M5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	082710 M5
GTIN	2050001739919
Artikelklasse	04D

### Omschrijving

#### Omschrijving:

De vloeiboor genereert via de HM-veelhoekcontour wrijvingswarmte, die allerlei soorten metaalachtige materialen plastisch-vloeibaar maakt. Hierdoor kunnen binnen enkele seconden sluitende gaten met enkele malen de oorspronkelijke materiaaldikte spaanloos worden aangebracht.

#### Voordeel:

- **Grote kosten- en tijdsbesparing ten opzichte van conventionele methodes (bijv. intrekmoeren).**
- **Spaanloos, zonder afval; vervangt blindklink-, las- en persmoeren.**
- **Solide basis voor schroefdraad met hoge uittrekkrachten.**
- **Voor alle gangbare materiaaldiktes en draadafmetingen (schroefdraad volgens DIN 13).**

#### Levering:

- **1 Speciale spanhouder MK2 met koeling.**
- **1 Haak- en steeksleutel.**
- **4 Spantangen ER25 in respectievelijk geschikte maten voor M4 – M12.**
- **1 Flowdrill vloeiboor in geselecteerde draadafmeting.**
- **1 Flowtap roltap in geselecteerde draadafmeting.**
- **1 Speciaal lossingsmiddel voor het vloeiboren inclusief messingpenseel (FDKS100; 100 g).**
- **1 Speciale roltapolie inclusief borstelpenseel (FTMZ100; 100 ml).**
- **1 Systeemkoffer met beknopte handleiding (uitgebreide handleiding als PDF-download).**

#### Opmerking:

Andere uitvoeringen en assortimenten voor speciale toepassingen (bijv. voor dun plaatstaal) op aanvraag leverbaar. **Geschikte roltappen zie nr. 139115e.v.**

---

## Technische beschrijving

Voor draad M	M5
Producttype	Vloeiboren

---

## Accessoires

Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E-PM 6HX M M5	139115 M5
--	-----------