

**Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, BT 40 kort, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302900 40
GTIN	4250122614029
Artikelklasse	36E

Omschrijving**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
Alle schachten gebruineerd.

Toepassing:

Met passpie voor frees met langsgroef, bijv. DIN 841. **Met meeneemring** voor frees met dwarsgroef DIN 1880 en kopfreesen DIN 1830.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Afkoppellengte A-maat	60 mm
Doorn-Ø d ₁	40 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	40
Buiten-Ø D	70 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Opname	BT 40 kort

Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Meeneemring Voor doorn-Ø 40 mm	309870 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40