

3M**Isolatieband, 19 mm×25 m, Kleur: BLACK**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083654 BLACK
GTIN	4054596615373
Artikelklasse	08M

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ Temflex® 165 is een **universeel te gebruiken, zacht PVC-isolatieband**. Moeilijk ontvlambaar. Zelfdovend, goed bestand tegen olie en oplosmiddelen.

Toepassing:

Voor isoleren, bundelen, bevestigen en kleurmarkering.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

Lengte	25 m
Dikte	0,15 mm
Fabrikantnummer	3M® Temflex® 165
Breedte	19 mm
Kleur	zwart

Opslagtemperatuur	20 - 23 °C
Dragermateriaal	PVC-folie
Toepassing	Markeren
Toepassing	Bevestigen
Toepassing	Isoleren
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Markeren
Trekvastheid	2 N/mm
Kleefkracht op staal	0,2 N/mm
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 60 %
Rekbaarheid	200 %
Liner aanwezig	nee
temperatuurbestendig tot	90 °C
Type plakband	eenzijdig
Productnaamattribuut	19 mm×25 m
Producttype	Plakband