

**Aantrekbout 90° afgedicht, zonder boring, Geschikt voor conus: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308790 40
GTIN	4045197377876
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Omschrijving:**

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

Voor gereedschap met conusschacht **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Opmerking:

afgedicht – met O-ring.

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	50 Nm
Kop-Ø D ₁	15 mm
Geschikt voor conus	40
Totale lengte L	60 mm
L ₁	35 mm
Kraag-Ø D	23 mm
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 40

Schroefdraad M	M16
Sleutelwijdte	19 mm
Boringeigenschap	zonder boring
Aantrekbouten-norm	MAS 403
Producttype	Aantrekbout

Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308825 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308835 40