



Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, BT 40 A = 100, Doorn-Ø d₁: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302920 16
GTIN	4250122613954
Artikelklasse	36E

Omschrijving

Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
Alle schachten gebruieneerd.

Toepassing:

Met passpie voor frees met langsgroef, bijv. DIN 841. **Met meeneemring** voor frees met dwarsgroef DIN 1880 en kopfreesen DIN 1830.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Buiten-Ø D: 32 mm

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861: 16

Reserve-meeneemring nr. 309870: 16

Geschikte speciale sleutel nr. 309840: 16

Technische beschrijving

Reserve-meeneemring nr. 309870	16
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Doorn-Ø d ₁	16 mm

Buiten-Ø D	32 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16
Span-Ø D ₁	16 mm
Opname	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 16 mm	309860 16
Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
Meeneemring Voor doorn-Ø 16 mm	309870 16
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40