



Starterset vlak, Voor draad M: M12



Bestelgegevens

Bestelnummer	082715 M12
GTIN	2050001740014
Artikelklasse	04D

Omschrijving

Omschrijving:

De vloeiboor genereert via de HM-veelhoekcontour wrijvingswarmte, die allerlei soorten metaalachtige materialen plastisch-vloeibaar maakt. Hierdoor kunnen binnen enkele seconden sluitende gaten met enkele malen de oorspronkelijke materiaaldikte spaanloos worden aangebracht.

Voordeel:

- **Grote kosten- en tijdsbesparing ten opzichte van conventionele methodes (bijv. intrekmoeren).**
- **Spaanloos, zonder afval; vervangt blindklink-, las- en persmoeren.**
- **Solide basis voor schroefdraad met hoge uittrekkrachten.**
- **Voor alle gangbare materiaaldiktes en draadafmetingen (schroefdraad volgens DIN 13).**

Levering:

- **1 Speciale spanhouder MK2 met koeling.**
- **1 Haak- en steeksleutel.**
- **4 Spantangen ER25 in respectievelijk geschikte maten voor M4 – M12.**
- **1 Flowdrill vloeiboor in geselecteerde draadafmeting.**
- **1 Flowtap roltap in geselecteerde draadafmeting.**
- **1 Speciaal lossingsmiddel voor het vloeiboren inclusief messingpenseel (FDKS100; 100 g).**
- **1 Speciale roltapolie inclusief borstelpenseel (FTMZ100; 100 ml).**
- **1 Systeemkoffer met beknopte handleiding (uitgebreide handleiding als PDF-download).**

Opmerking:

andere uitvoeringen en assortimenten voor speciale toepassingen (bijv. voor dun plaatstaal) op aanvraag leverbaar. **Geschikte roltappen zie nr. 139115 e.v.**

Technische beschrijving

Voor draad M	M12
Producttype	Vloeiboren

Accessoires

Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E-PM 6HX M12	139115 M12
---	------------