



## Aantrekbout 90° afgedicht, zonder boring, Geschikt voor conus: 50



### Bestelgegevens

Bestelnummer	308790 50
GTIN	4045197377883
Artikelklasse	32Z

### Omschrijving

#### Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

#### Toepassing:

Voor gereedschap met conusschacht **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

#### Opmerking:

**afgedicht** – met O-ring.

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

### Technische beschrijving

Kop-Ø D <sub>1</sub>	23 mm
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 50
L <sub>1</sub>	45 mm
Geschikt voor conus	50
Kraag-Ø D	38 mm
Schroefdraad M	M24
Maximaal aanhaalmoment	150 Nm

Totale lengte L	85 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Boringeigenschap	zonder boring
Aantrekbouten-norm	MAS 403
Producttype	Aantrekbout

---

## Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308825 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50