

## Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872), geschikt voor conusmaat: 40



### Bestelgegevens

Bestelnummer	308820 40
GTIN	2050001078056
Artikelklasse	37D

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Eendelige spansleutel.

**Voordeel:**

Geen wegglijden, zoals bij traditionele spansleutels, daardoor geen risico op verwondingen!

**Toepassing:**

voor het veilig vastdraaien van aantrekbouten.

Sleutelwijdte SW: 19 mm

### Technische beschrijving

Geschikt voor conus	40
Sleutelwijdte SW	19 mm
Producttype	Spansleutel