



## Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, BT 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 22mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302920 22
GTIN	4250122613978
Artikelklasse	36E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.  
Alle schachten gebruint.

#### Toepassing:

**Met passpie** voor frees met langsgroef, bijv. DIN 841. **Met meeneemring** voor frees met dwarsgroef DIN 1880 en kopfreesen DIN 1830.

#### Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

#### Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Buiten-Ø D: 40 mm

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861: 22

Reserve-meeneemring nr. 309870: 22

Geschikte speciale sleutel nr. 309840: 22

### Technische beschrijving

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	22
Reserve-meeneemring nr. 309870	22
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm

Buiten-Ø D	40 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	22
Span-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Opname	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

## Accessoires

Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 22 mm	309840 22
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 22 mm	309860 22
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Meeneemring Voor doorn-Ø 22 mm	309870 22
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40

Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308804 40

Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308803 40

Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308802 40