



Meelopende draaibankcenter 60°, Morseconus: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	320660 4
GTIN	4019208014258
Artikelklasse	35R

Omschrijving

Uitvoering:

- Lichaam en centerpunt zijn gehard.
- Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.
- Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
- Onderhoudsvrij door continue smering.
- Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.
- Punthoek 60°.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het ompanssen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor alle soorten draaibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.

Behuizings-Ø D: 68,5 mm

Nuttige lengte B: 102,5 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 32 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Voor werkstukgewicht: 800 kg

Technische beschrijving

Grootste punt-Ø 60° A	32 mm
-----------------------	-------

Behuizings-Ø D	68,5 mm
Nuttige lengte B	102,5 mm
Morseconus	MK4
Maximale rondloopfout	0,005 mm
Voor werkstukgewicht	800 kg
Producttype	Centreerpunt