

**Papieren afplakband, set, Breedte x lengte (mm x m): 19X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083645 19X50
GTIN	4005801208446
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

Tesakrepp® 4329 is een **dun** en **flexibel papieren afplakband met lichte crêpestructuur**, is zeer stevig bij nat schuren en goede **lak- en plamuurhechting**. Bovendien is het geschikt voor algemene **afplak- en lakwerkzaamheden** bij een temperatuurbelasting tot 70 °C.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

Breedte	19 mm
Lengte	50 m
Dikte	0,13 mm
Fabrikantnummer	tesakrepp® 4329
Kleur	gelig
Dragermateriaal	Papier

Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Bijzonderheid	beschrijfbaar
Bijzonderheid	repulpable
Trekvastheid	0,33 N/mm
Liner aanwezig	nee
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 70 %
temperatuurbestendig tot	70 °C
Opslagtemperatuur	15 - 35 °C
Rekbaarheid	10 %
Aantal tapes	16
Lijm	Natuurrubber
Toepassing	Afdekwerkzaamheden
Kleefkracht op staal	0,28 N/mm
Type plakband	eenzijdig
Producttype	Plakband