



## Zelfspannende boorhouder Supra met SKS, Type: 10/12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	341455 10/12
GTIN	4019208069005
Artikelklasse	39R

### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Met spankrachtbeveiliging (SKS)** voor klopboormachines. Voor rechts- en linksom draaien.  
Met boorhouderconus DIN 238

**Toepassing:**

Voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342887 of direct op de machinespindel.

### Technische beschrijving

Boorhouderconus	B 12
Grootste boorhouderconus-Ø	12,065 mm
Type	10/12
Spanbereik	0 - 10 mm
Boorhouderlengte gesloten	86,1 mm
Buiten-Ø	40,2 mm
Producttype	Boorhouder sleutelloos