



Boorhouder met radiaalvergrendeling, Extra RV Kunststof uitvoering, Type: 10-1/2



Bestelgegevens

Bestelnummer	342200 10-1/2
GTIN	4019208415000
Artikelklasse	39R

Omschrijving

Uitvoering:

- Snelspanboorhouder met automatische radiaalvergrendeling. Geen extra vergrendeling meer nodig (met name bij klopboren).
- Zeer ergonomisch, bedieningsvriendelijk, 6-kant voor sleutel.
- Goede rondloopnauwkeurigheid.
- Doorboorde uitvoering voor rechtsom en linksom draaien (schroefdraad M5 of M6).

Uitgerust met aanloopbeveiliging.

Technische beschrijving

Type	10-1/2
Spanbereik	1 - 10 mm
Boorhouderlengte gesloten	60,9 mm
Maximaal machinevermogen	1000 W
Buiten-Ø	42,7 mm
Opname	1/2-20 inch
Boorhouderlengte geopend	55 mm
Radiaalvergrendeling	ja

Producttype

Boorhouder sleutelloos