



## Meelopende draaibankcenter 60°, Morseconus: 6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	320660 6
GTIN	4019208014425
Artikelklasse	35R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Lichaam en centerpunt zijn gehard.**
- **Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**
- **Punthoek 60°.**

#### Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het ompanzen wordt de centreerpunt ingebracht.

#### Toepassing:

Voor alle soorten draaibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.

Behuizings-Ø D: 102,5 mm

Nuttige lengte B: 152 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 50 mm

Maximale rondloopfout: 0,01 mm

Voor werkstukgewicht: 3500 kg

### Technische beschrijving

Behuizings-Ø D	102,5 mm
----------------	----------

Voor werkstukgewicht	3500 kg
Nuttige lengte B	152 mm
Grootste punt-Ø 60° A	50 mm
Morseconus	MK6
Maximale rondloopfout	0,01 mm
Producttype	Centreerpunt