



## Tandkrans- boorhouder Prima, Type: 16/18



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 342215 16/18  |
| GTIN          | 4019208018201 |
| Artikelklasse | 39R           |

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Bekken zijn gehard.

Voor rechts- en linksom draaien.

Met boorhouderconus DIN 238 voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

**Toepassing:**

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, **klopboormachines** en kolomboormachines.

### Technische beschrijving

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Boorhouderlengte gesloten  | 98 mm     |
| Type                       | 16/18     |
| Spanbereik                 | 1 - 16 mm |
| Boorhouderconus            | B 18      |
| Grootste boorhouderconus-Ø | 17,78 mm  |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Buiten-Ø                   | 56,5 mm             |
| geschikte tandkranssleutel | S3                  |
| Producttype                | Tandkransboorhouder |