



Boorhouder met radiaalvergrendeling, Extra RV Kunststof uitvoering, Type: 13-3/8



Bestelgegevens

Bestelnummer	342200 13-3/8
GTIN	4019208414980
Artikelklasse	39R

Omschrijving

Uitvoering:

- **Snelspanboorhouder met automatische radiaalvergrendeling. Geen extra vergrendeling meer nodig (met name bij klopboren).**
- **Zeer ergonomisch, bedieningsvriendelijk, 6-kant voor sleutel.**
- **Goede rondloopnauwkeurigheid.**
- **Doorboorde uitvoering voor rechtsom en linksom draaien (schroefdraad M5 of M6).**

Uitgerust met aanloopbeveiliging. **Spanfacetten van hardmetaal** voor vermindering van slijtage.

Technische beschrijving

Boorhouderlengte gesloten	72,4 mm
Maximaal machinevermogen	1000 W
Type	13-3/8
Spanbereik	1,5 - 13 mm
Buiten-Ø	42,7 mm
Opname	3/8-24 inch
Boorhouderlengte geopend	64,5 mm

Radiaalvergrendeling	ja
Producttype	Boorhouder sleutelloos