

**Tandkrans- boorhouder, Type: 10/12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	342220 10/12
GTIN	4045197152916
Artikelklasse	32W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sleutelvoering niet gehard.

Voor rechts- en linksom draaien.

Met boorhouderconus DIN 238 voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

**Toepassing:**

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, **klopboormachines** en kolomboormachines.

**Technische beschrijving**

Boorhouderconus	B 12
Type	10/12
Boorhouderlengte gesloten	61,4 mm
Spanbereik	0,8 - 10 mm
Grootste boorhouderconus-Ø	12,065 mm

Buiten-Ø	33,5 mm
geschikte tandkransleutel	S2
Producttype	Tandkransboorhouder