



Boorhouder met radiaalvergrendeling, Extra RV Metalen uitvoering, Type: 13-1/2



Bestelgegevens

Bestelnummer	342205 13-1/2
GTIN	4019208414935
Artikelklasse	39R

Omschrijving

Uitvoering:

- **Snelspanboorhouder met automatische radiaalvergrendeling. Geen extra vergrendeling meer nodig (met name bij klopboren).**
- **Zeer ergonomisch, bedieningsvriendelijk, 6-kant voor sleutel.**
- **Goede rondloopnauwkeurigheid.**
- **Doorboorde uitvoering voor rechtsom en linksom draaien (schroefdraad M5 of M6).**

Uitgerust met aanloopbeveiliging. **Spanfacetten van hardmetaal** voor vermindering van slijtage.

Technische beschrijving

Maximaal machinevermogen	1100 W
Boorhouderlengte gesloten	72,4 mm
Type	13-1/2
Spanbereik	1,5 - 13 mm
Buiten-Ø	42,7 mm
Opname	1/2-20 inch
Boorhouderlengte geopend	64,5 mm

Radiaalvergrendeling	ja
Producttype	Boorhouder sleutelloos