

**Tandkrans- boorhouder, Type: 10/16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	342220 10/16
GTIN	4045197152923
Artikelklasse	32W

Omschrijving**Uitvoering:**

Sleutelvoering niet gehard.

Voor rechts- en linksom draaien.

Met boorhouderconus DIN 238 voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

Toepassing:

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, **klopboormachines** en kolomboormachines.

Technische beschrijving

Boorhouderconus	B 16
Grootste boorhouderconus-Ø	15,733 mm
Spanbereik	1 - 10 mm
Boorhouderlengte gesloten	77 mm
Type	10/16

Buiten-Ø	42,4 mm
geschikte tandkransleutel	S2
Producttype	Tandkransboorhouder