

**Garant****Zelfspannende boorhouder, Type: 160/16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	341250 160/16
GTIN	4045197152824
Artikelklasse	31K

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Robuuste** driebeaks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.

**Toepassing:**

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

**Norm:**

**DIN 238**

**Technische beschrijving**

Boorhouderlengte gesloten	109 mm
Boorhouderlengte geopend	95,5 mm
Grootste boorhouderconus-Ø	15,733 mm
Spanbereik	3 - 16 mm
Boorhouderconus	B 16
Type	160/16
Buiten-Ø	56 mm
Producttype	Boorhouder sleutelloos

