



Insteekschacht met cilindrische schacht, Schacht-Ø / boorhouderconus: 6/6mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	342300 6/6
GTIN	4045197294371
Artikelklasse	32X

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.

Precisie-uitvoering met cilinderschacht.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op freesmachines, automaten enz. De cilindrische schacht kan in **spantangen of in de freesspanhouder** worden gespannen.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische beschrijving

Boorhouderconus DIN 238	B 6
Cilinderschachtlengthe	35 mm
Conus-Ø D	6,35 mm
Schacht-Ø	6 mm
Producttype	Boorhouderopname