

**Tandkrans- boorhouder Prima, Type: 6/10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	342215 6/10
GTIN	4019208067018
Artikelklasse	39R

Omschrijving**Uitvoering:**

Bekken zijn gehard.

Voor rechts- en linksom draaien.

Met boorhouderconus DIN 238 voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

Toepassing:

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, **klopboormachines** en kolomboormachines.

Technische beschrijving

Type	6/10
Grootste boorhouderconus-Ø	10,094 mm
Boorhouderconus	B 10
Boorhouderlengte gesloten	52,5 mm
Spanbereik	0,5 - 6,5 mm

Buiten-Ø	29,5 mm
geschikte tandkransleutel	S1
Producttype	Tandkransboorhouder