

**Garant****Zelfspannende boorhouder, Type: 160/18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	341250 160/18
GTIN	4045197152831
Artikelklasse	31K

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Robuuste** driebecks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.

**Toepassing:**

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

**Norm:**

**DIN 238**

**Technische beschrijving**

Type	160/18
Spanbereik	3 - 16 mm
Grootste boorhouderconus-Ø	17,431 mm
Boorhouderlengte geopend	95,5 mm
Boorhouderconus	B 18 verkort
Boorhouderlengte gesloten	109 mm
Buiten-Ø	56 mm
Producttype	Boorhouder sleutelloos

