



## Tandkrans- boorhouder, Type: 13



### Bestelgegevens

Bestelnummer	342220 13
GTIN	4045197152930
Artikelklasse	32W

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Sleutelvoering niet gehard.

Voor rechts- en linksom draaien.

Met boorhouderconus DIN 238 voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

#### Toepassing:

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, **klopboormachines** en kolomboormachines.

### Technische beschrijving

Boorhouderlengte gesloten	77 mm
Grootste boorhouderconus-Ø	15,733 mm
Boorhouderconus	B 16
Type	13
Spanbereik	1,5 - 13 mm

Buiten-Ø	42,4 mm
geschikte tandkranssleutel	S2
Producttype	Tandkransboorhouder