

**Tandkrans- boorhouder, Type: 16/16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	342220 16/16
GTIN	4045197152947
Artikelklasse	32W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sleutelvoering niet gehard.

Voor rechts- en linksom draaien.

Met boorhouderconus DIN 238 voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

**Toepassing:**

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, **klopboormachines** en kolomboormachines.

**Technische beschrijving**

Spanbereik	3 - 16 mm
Boorhouderlengte gesloten	86,5 mm
Boorhouderconus	B 16
Grootste boorhouderconus-Ø	15,733 mm
Type	16/16

Buiten-Ø	50 mm
geschikte tandkranssleutel	S3
Producttype	Tandkransboorhouder