

**Lichte meelopende draaibankcenter, Morseconus: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320655 5
GTIN	5907412202747
Artikelklasse	36C

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Tophoek 60°.**
- **Lichte uitvoering.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij.**

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor het bewerken van (zeer) kleine delen op kleine en grote draaibanken.

Behuizings-Ø D: 75 mm

Totale lengte L: 246 mm

Nuttige lengte B: 116,5 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 50 mm

Maximale rondloopfout: 0,006 mm

Puntlengte C: 55,5 mm

Technische beschrijving

Maximaal toerental	4000 min ⁻¹
Voor werkstukgewicht	650 kg

Nuttige lengte B	116,5 mm
Morseconus	MK5
Behuizings-Ø D	75 mm
Puntlengte C	55,5 mm
Maximale rondloopfout	0,006 mm
Grootste punt-Ø 60° A	50 mm
Totale lengte L	246 mm
Producttype	Centreerpunt