

**Insteekschacht met cilindrische schacht, Schacht-Ø / boorhouderconus:
10/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	342300 10/10
GTIN	4045197294395
Artikelklasse	32X

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.

Precisie-uitvoering met cilinderschacht.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op freesmachines, automaten enz. De cilindrische schacht kan in **spantangen of in de freesspanhouder** worden gespannen.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische beschrijving

Boorhouderconus DIN 238	B 10
Conus-Ø D	10,094 mm
Cilinderschachtlengthe	40 mm
Schacht-Ø	10 mm
Producttype	Boorhouderopname