



Tandkrans- boorhouder Prima, Type: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	342215 8
GTIN	4019208066974
Artikelklasse	39R

Omschrijving

Uitvoering:

Bekken zijn gehard.

Voor rechts- en linksom draaien.

Met boorhouderconus DIN 238 voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

Toepassing:

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, **klopboormachines** en kolomboormachines.

Technische beschrijving

Spanbereik	0,5 - 8 mm
Type	8
Grootste boorhouderconus-Ø	12,065 mm
Boorhouderconus	B 12
Boorhouderlengte gesloten	57,5 mm

Buiten-Ø	29,5 mm
geschikte tandkransleutel	S2
Producttype	Tandkransboorhouder