

**Tandkrans- boorhouder, Type: 16/18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	342220 16/18
GTIN	4045197152954
Artikelklasse	32W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sleutelvoering niet gehard.

Voor rechts- en linksom draaien.

Met boorhouderconus DIN 238 voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

**Toepassing:**

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, **klopboormachines** en kolomboormachines.

**Technische beschrijving**

Spanbereik	3 - 16 mm
Boorhouderconus	B 18
Boorhouderlengte gesloten	98 mm
Type	16/18
Grootste boorhouderconus-Ø	17,78 mm

Buiten-Ø	50 mm
geschikte tandkranssleutel	S3
Producttype	Tandkransboorhouder