



## Tandkrans- boorhouder Prima, Type: 10/12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	342215 10/12
GTIN	4019208018041
Artikelklasse	39R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Bekken zijn gehard.

Voor rechts- en linksom draaien.

Met boorhouderconus DIN 238 voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

#### Toepassing:

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, **klopboormachines** en kolomboormachines.

### Technische beschrijving

Type	10/12
Boorhouderlengte gesloten	60,5 mm
Boorhouderconus	B 12
Grootste boorhouderconus-Ø	12,065 mm
Spanbereik	0,8 - 10 mm

Buiten-Ø	34,5 mm
geschikte tandkransleutel	S2
Producttype	Tandkransboorhouder