



Meelopende draaibankcenter met verlengde punt 60°/30°, Morseconus: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	320670 6
GTIN	4019208017099
Artikelklasse	35R

Omschrijving

Uitvoering:

- Lichaam en centerpunt zijn gehard.
- Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.
- Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
- Onderhoudsvrij door continue smering.
- Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.
- Met verlengde punt, punthoek 60° / 30°.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor alle soorten draaibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.

De verlengde centerpunt maak een ongehindert aanlopen van de draaibeitel aan de kopse kant van het werkstuk mogelijk. Bijzonder geschikt voor kopieerdraaien.

Behuizings-Ø D: 102,5 mm

Nuttige lengte B: 172,5 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 50 mm

Grootste punt-Ø 30° A: 18 mm

Maximale rondloopfout: 0,01 mm

Puntlengte C: 78 mm

Technische beschrijving

Voor werkstukgewicht	2500 kg
Grootste punt-Ø 60° A	50 mm
Maximale rondloopfout	0,01 mm
Morseconus	MK6
Behuizings-Ø D	102,5 mm
Puntlengte C	78 mm
Nuttige lengte B	172,5 mm
Grootste punt-Ø 30° A	18 mm
Producttype	Centreerpunt