

HOLEX**Insteekschacht met cilindrische schacht, Schacht-Ø / boorhouderconus:
16/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	342300 16/16
GTIN	4045197294913
Artikelklasse	32X

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.

Precisie-uitvoering met cilinderschacht.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op freesmachines, automaten enz. De cilindrische schacht kan in **spantangen of in de freesspanhouder** worden gespannen.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische beschrijving

Conus-Ø D	15,733 mm
Boorhouderconus DIN 238	B 16
Cilinderschachtlengthe	50 mm
Schacht-Ø	16 mm
Producttype	Boorhouderopname