

**Tandkrans- boorhouder Prima, Type: 10/16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	342215 10/16
GTIN	4019208018065
Artikelklasse	39R

Omschrijving**Uitvoering:**

Bekken zijn gehard.

Voor rechts- en linksom draaien.

Met boorhouderconus DIN 238 voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

Toepassing:

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, **klopboormachines** en kolomboormachines.

Technische beschrijving

Grootste boorhouderconus-Ø	15,733 mm
Spanbereik	1 - 10 mm
Type	10/16
Boorhouderlengte gesloten	77 mm
Boorhouderconus	B 16

Buiten-Ø	42,8 mm
geschikte tandkranssleutel	S2
Producttype	Tandkransboorhouder