



Tandkrans- boorhouder Prima, Type: 13



Bestelgegevens

Bestelnummer	342215 13
GTIN	4019208018096
Artikelklasse	39R

Omschrijving

Uitvoering:

Bekken zijn gehard.

Voor rechts- en linksom draaien.

Met boorhouderconus DIN 238 voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

Toepassing:

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, **klopboormachines** en kolomboormachines.

Technische beschrijving

Spanbereik	1,5 - 13 mm
Grootste boorhouderconus-Ø	15,733 mm
Boorhouderlengte gesloten	77 mm
Type	13
Boorhouderconus	B 16

Buiten-Ø	42,8 mm
geschikte tandkranssleutel	S2
Producttype	Tandkransboorhouder