

**ER-spantang, ER 25, Nominale span-Ø d: 8mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 308960 8 |
| GTIN | 4045197151391 |
| Artikelklasse | 32Z |

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

Opmerking:

De **span-Ø-overbrugging** is **steeds tot 1 mm kleiner**, bijv. Ø 10 – 9 mm, **behalve bij Ø 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm)**.

Spantangen ER16, ER25 en ER32 zonder afdichting ook in inchmaten leverbaar via eShop.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-------------|
| Nominale span-Ø d | 8 mm |
| Opname | ER 25 |
| Norm | ISO 15488-B |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm |
| Type | 430 E |
| Buiten-Ø D | 26 mm |
| Totale lengte L | 34 mm |
| Producttype | Spantang |

