

**ER-spantang, ER 20, Nominale span-Ø d: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308930 2
GTIN	4045197151216
Artikelklasse	32Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

**Opmerking:**

De **span-Ø-overbrugging** is **steeds tot 1 mm kleiner**, bijv. Ø 10 – 9 mm, **behalve bij Ø 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm)**.

**Technische beschrijving**

Nominale span-Ø d	2 mm
Opname	ER 20
Norm	ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 10 µm
Type	428 E
Buiten-Ø D	21 mm
Totale lengte L	31,5 mm
Producttype	Spantang

