



## Meskopname met koelkanaalboring, vorm ADB, BT 50 A = 100, Doorn-Ø d1: 22mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	303045 22
GTIN	4250122616283
Artikelklasse	36E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.  
Alle schachten gebruineerd.

#### Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

### Technische beschrijving

Doorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	22
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	22
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	48 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Opname	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-2

Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

## Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 22 mm	309860 22
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 22 mm	309840 22