



Meskopname met koelkanaalboring, vorm ADB, BT 50 A = 100, Doorn-Ø d1: 40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	303045 40
GTIN	4250122616344
Artikelklasse	36E

Omschrijving

Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
Alle schachten gebruineerd.

Levering:

Inclusief frees aantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Reserve-frees aantrekbout nr. 309860/309861	40
Doorn-Ø d ₁	40 mm
Buiten-Ø D	88 mm
Span-Ø D ₁	40 mm
Opname	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-2

Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40