



## Meskopopname met koelkanaalboring, vorm ADB, BT 40 kort, Doorn-Ø d1: 27mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	303020 27
GTIN	4250122614203
Artikelklasse	36E

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.  
Alle schachten gebruineerd.

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

### Technische beschrijving

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27
Afkoppellengte A-maat	40 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Buiten-Ø D	60 mm
Opname	BT 40 kort
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339

Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

## Accessoires

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 27 mm	309860 27
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40