



Kopmeenemerset in houten box rechts, Morseconus: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	327450 4
GTIN	4019208021171
Artikelklasse	35R

Omschrijving

Uitvoering:

- **Punthoek 60°, spancirkel-Ø 8 – 80 mm.**
- **Een voorgespannen, axiaal verstelbaar schotelveerpakket compenseert verschillende centrumdieptes.**
- **De punt kan probleemloos worden nageslepen.**

Toepassing:

Voor de opname in de spindelconus van de draaibank.

Levering:

1 basisdeel nr. 327520 (geschikt voor rechts- en linksom draaien).

1 Centreerpunt nr. 327660, 6 mm Ø, voor meeneemschijf gr. 13 – 24.

1 Centreerpunt nr. 327660, 12 mm Ø, voor meeneemschijf gr. 21 – 40.

4 Meeneemschijven voor werkgebied Ø 13 – 100 mm (nr. 327600 resp. 327610: gr. 13 – 24, 21 – 40, 33 – 64; nr. 327640 resp. 327650: gr. 51 – 100).

Inclusief houten box voor nog eens 6 meeneemschijven en 3 centreerpunten (voor aanvullen tot werkgebied Ø 9 – 160 mm).

Opmerking:

Tegenstuk voor 321750 en 321770.

Werkgebied-Ø: 13 - 100 mm

Centreerpunt-Ø: 6 / 12 mm

Gewicht: 4,3 kg

Technische beschrijving

Centreerpunt-Ø	6 / 12 mm
Gewicht	4,3 kg
Morseconus	4
Werkgebied-Ø	13 - 100 mm
Producttype	Kopmeenemer