

**Fijn crêpeband, Breedte x lengte (mm x m): 30X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083648 30X50
GTIN	4042448816115
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

Tesakrepp® 4334 bestaat uit een extra dunne en scheurvaste papierbasis. Maakt een goede positionering mogelijk en is geschikt voor maximaal 8 weken gebruik buiten, evenals voor hoogwaardige **plamuur-, schilder- en laktechnieken met scherpe lak- en verfranden**. Het kan worden gebruikt op verschillende, gevoelige oppervlakken zoals glas, aluminium, HPVC en hout.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

Lengte	50 m
Dikte	0,09 mm
Fabrikantnummer	tesakrepp® 4334
Breedte	30 mm
Kleur	gelig

Liner aanwezig	nee
Aantal tapes	1
Lijm	Acrylaat
temperatuurbestendig tot	120 °C
Bijzonderheid	UV-bestendig
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Bijzonderheid	beschrijfbaar
Trekvastheid	0,3 N/mm
Dragermateriaal	Papier
Opslagtemperatuur	15 - 35 °C
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 70 %
Rekbaarheid	4 %
Toepassing	Afdekwerkzaamheden
Kleefkracht op staal	0,19 N/mm
Type plakband	eenzijdig
Producttype	Plakband