



Kopmeenemerset in houten box links, Morseconus: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	327460 4
GTIN	4019208021256
Artikelklasse	35R

Omschrijving

Uitvoering:

- Punthoek 60°, spancirkel-Ø 8 – 80 mm.
- Een voorgespannen, axiaal verstelbaar schotelveerpakket compenseert verschillende centrumdieptes.
- É possível voltar a afiar a ponta sem problemas.

Toepassing:

voor de opname in de spindelconus van de draaibank.

Levering:

1 basisdeel nr. 327520 (geschikt voor rechts- en linksom draaien).
 1 centreerpunt nr. 327660, 6 mm Ø, voor meeneemschijf gr. 13 – 24.
 1 centreerpunt nr. 327660, 12 mm Ø, voor meeneemschijf gr. 21 – 40.
 4 meeneemschijven voor werkgebied Ø 13 – 100 mm (nr. 327600 resp. 327610: gr. 13 – 24, 21 – 40, 33 – 64; nr. 327640 resp. 327650: gr. 51 – 100).
 inclusief houten box voor nog eens 6 meeneemschijven en 3 centreerpunten (voor aanvullen tot werkgebied Ø 9 – 160 mm).

Opmerking:

Tegenstuk voor 321750 en 321770.
 Werkgebied-Ø: 13 - 100 mm
 Centreerpunt-Ø: 6 / 12 mm
 Gewicht: 4,3 kg

Technische beschrijving

Gewicht	4,3 kg
Werkgebied-Ø	13 - 100 mm
Morseconus	4
Centreerpunt-Ø	6 / 12 mm
Producttype	Kopmeenemer