



## Vloeiboor standaard (met kraag), Voor draad M: M8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	082730 M8
GTIN	2050001740212
Artikelklasse	04D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

HM-vloeiboor voor het maken van kerngaten als voorbereiding voor het roltappen.

#### Omschrijving:

Via toerental en wrijvingswarmte wordt plaatselijk wrijvingswarmte gegenereerd, die allerlei soorten metaalachtige materialen plastisch-vloeibaar maakt. Hierdoor kunnen binnen enkele seconden sluitende gaten met enkele malen de oorspronkelijke materiaaldikte spaanloos worden aangebracht.

De vloeiboor genereert via de HM-veelhoekcontour wrijvingswarmte, die allerlei soorten metaalachtige materialen plastisch-vloeibaar maakt. Hierdoor kunnen binnen enkele seconden sluitende gaten met enkele malen de oorspronkelijke materiaaldikte spaanloos worden aangebracht.

#### Voordeel:

- **Grote kosten- en tijdsbesparing ten opzichte van conventionele methodes (bijv. intrekmoeren).**
- **Spaanloos, zonder afval; vervangt blindklink-, las- en persmoeren.**
- **Solide basis voor schroefdraad met hoge uittrekkkrachten.**
- **Voor alle gangbare materiaaldiktes en draadafmetingen (schroefdraad volgens DIN 13).**

### Technische beschrijving

Aanbevolen aandrijfvermogen	1,3 kW
Maximale materiaaldikte	3,3 mm
Kerngat-Ø	7,3 mm
Aanbevolen toerental	2200 min <sup>-1</sup>
Voor draad M	M8
Schacht-Ø	8 mm
Producttype	Vloeiboren