

Garant
CNMM 120408, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250452 HB7120-1
GTIN	4045197819703
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 120408 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VR
 Snijdiepte a_p : 2 - 8 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 210 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7120-1
Spaanbreker	VR
Snijdiepte a_p	2 - 8 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 210 m/min
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm

Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien