

Garant
CNMM 120412, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250453 HB7120-1
GTIN	4045197819710
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 120412 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VR
 Snijdiepte a_p : 2 - 8 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 210 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	2 - 8 mm
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Soort	HB7120-1
Spaanbreker	VR
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 210 m/min
Hoekradius	1,2 mm

Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 120412
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien