

Garant
CNMM 160612, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250458 HB7120-1
GTIN	4045197819727
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 160612 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VR
 Snijdiepte a_p : 2 - 8 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 210 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Soort	HB7120-1
Snijdiepte a_p	2 - 8 mm
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 210 m/min
Spaanbreker	VR
Snedecndities	continu

Hoekradius	1,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 160612
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien