

Garant
DNMG 150608, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250862 HB7120-1
GTIN	4045197819826
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Spaanbreker	VG
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Soort	HB7120-1
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Hoofdtoepassing	M

Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien